

Butées latérales de pièces • pivotants

EH 1705.




Description produit

- Montage possible sur les 2 côtés de l'étau
- Fixation dans le taraudage M 8 prévu
- Butée pré-réglable avec blocage en position
- Après le serrage, la butée peut être basculée pour dégager la pièce (répétabilité ± 0.01)

Matières

- acier bruni

Plan



Informations détaillées

Dimensions								Référence article	
b min.	b max.	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₃ max.	l ₄ min.	l ₄ max.		
[mm]								[g]	
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.