

Boutons étoiles à tige filetée · inox

EH 24690.



Description produit

Matières

Poignée
• inox 1.4301, mat


Vis
• inox 1.4301

Plus d'informations

Notes

Poignée : tôle étirée. **Moyeu** : soudé

Plan



Informations détaillées

d ₁	d ₂	l	Dimensions			[g]	Référence article
			d ₃	h ₁ ~	h ₂ ~		
[mm]							
40	M 8	20	14	24,0	12,0	50	24690.0140
40	M 8	30	14	24,0	12,0	55	24690.0142
40	M 8	40	14	24,0	12,0	57	24690.0144
50	M10	20	18	30,0	16,5	95	24690.0150
50	M10	30	18	30,0	16,5	97	24690.0152
50	M10	40	18	30,0	16,5	102	24690.0154
60	M12	30	20	37,5	20,0	155	24690.0160
60	M12	40	20	37,5	20,0	162	24690.0162
60	M12	50	20	37,5	20,0	169	24690.0164

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.