

Écrous moletés • plastique EH 24820.



Description produit

Matières


Douille

- acier, zingué par galvanisation
- inox 1.4305

Poignée

- thermoplastique (PA), noir


Plan



Informations détaillées

| Dimensions | | | | | | | Température | | Poids | Référence article |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|-------------|------|-------|----------------------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | h | k | l | min. | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | | | [°C] | | | |
| acier | | | | | | | | | | |
| M 4 | 9 | 12 | 19 | 14,0 | 8,0 | 9,0 | -30 | 80 | 4,5 | 24820.0004 |
| M 5 | 9 | 12 | 19 | 14,0 | 8,0 | 9,0 | -30 | 80 | 4,0 | 24820.0005 |
| M 6 | 12 | 14 | 24 | 16,5 | 9,5 | 10,5 | -30 | 80 | 7,0 | 24820.0006 |
| M 8 | 14 | 16 | 30 | 19,5 | 11,0 | 11,5 | -30 | 80 | 10,0 | 24820.0008 |
| M10 | 16 | 18 | 36 | 22,5 | 12,5 | 14,0 | -30 | 80 | 15,0 | 24820.0010 |
| inox | | | | | | | | | | |
| M 5 | 9 | 12 | 19 | 14,0 | 8,0 | 9,0 | -30 | 80 | 4,0 | 24820.0205 |
| M 6 | 12 | 14 | 24 | 16,5 | 9,5 | 10,5 | -30 | 80 | 7,0 | 24820.0206 |
| M 8 | 14 | 16 | 30 | 19,5 | 11,0 | 11,5 | -30 | 80 | 10,0 | 24820.0208 |

Exemple d'application



Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.