

Maillets SIMPLEX • Caoutchouc chargé, avec pied/TPE moyen ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois extra court de qualité

EH 3023.



Description produit

Ce maillet SIMPLEX dispose d'un manche extra court. Sa forme compacte empêche de heurter l'extrémité de la poignée sur le sol, par exemple lors de travaux de pavage.

La série SIMPLEX 3023 dispose de la combinaison d'embouts TPE moyen / caoutchouc chargé avec pied.

L'embout caoutchouc chargé de dureté moyenne avec pied intégré (3202.2) est une évolution du bestseller de Halder.

Il est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Grâce à sa forme ingénieuse, il permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher.

Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. L'embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l'embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d'abrasion noires indésirables.

Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de haute qualité amortissant les vibrations, de forme ergonomique et extra court est doublement verni dans la zone de prise et donc peu salissant.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

- Évolution du bestseller de Halder : L'embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
- Maillet SIMPLEX D80mm avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé avec pied intégré (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / TPE moyen (gris, souple, sans marquage).
- Manche extra court, pas de heurt de l'extrémité de la poignée.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, maçonnerie et mise en place d'escaliers, pose de pierres naturelles

Matières

Manche

- bois

Embout 1

- TPE moyen, gris
- sans marquage
- mi-dur

Embout 2

- Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	Modèle de manche	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	—	—							
60	150	280	280 x 145 x 60	extra court	1514	4030618314325	AAA905c002	21-04-09-16	3023.262
80	175	325	325 x 175 x 80	extra court	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.