

## Maillets sans rebond • avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique EH 3366.



### Description produit

Le tube de tête des MAILLETS est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles.

De plus, l'utilisation des maillets protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.

Les embouts interchangeable en nylon spécial sont très résistants à l'usure et silencieux ; ils ne s'écaillent pas et sont adaptés pour une grande force de frappe. De plus, ces embouts plats permettent d'enfoncer des pieux en bois sans les endommager.

La tête de maillet mécano-soudée dispose d'une douille de protection du manche intégrée.

Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique.

Ce produit est disponible en trois versions : Diamètre de tête D80mm avec un poids total de 3 600g, diamètre de tête D100mm avec un poids total de 5 000g et diamètre de tête D100mm avec un poids total de 6 500g.

ATTENTION : ne pas utiliser dans la production industrielle ou dans d'autres environnements sensibles ! Il n'y a pas de plaque de protection entre la grenaille d'acier et les embouts !

Caractéristiques du produit :

- Maillets sans rebond pour des impacts très puissants et un travail silencieux, ménageant les articulations.
- Embouts plats en nylon spécial très résistants à l'usure, interchangeables et qui ne s'écaillent pas.
- Tête de marteau mécano-soudée avec douille de protection du manche.
- Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
- Disponible en D80mm (poids total 3 600g), D100mm (poids total 5 000g) et D100mm (6 500g).

### Domaine d'application

Pour enfoncer des piquets en bois en douceur

ATTENTION ! Ne convient pas à la fabrication industrielle ou dans tout autre environnement difficile ! Pas de plaque d'impact entre la grenaille d'acier et les embouts !

### Matières

#### Manche

- Hickory

#### Embouts

- Nylon, blanc
- plat
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- amortit le bruit
- très grande force de frappe

### Informations détaillées

Ø			Dimensions			GTIN	Référence article
			Longueur x Largeur x Hauteur	[mm]			
80	200	880	880 x 200 x 80		3600	4030618304302	3366.0S3
100	210	1000	1000 x 210 x 100		5000	4030618304319	3366.0S5
100	265	1000	1000 x 265 x 100		6500	4030618303893	3366.0S6

Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.