

## Maillets SUPERCRAFT • avec manche en tube d'acier incassable et ergonomique, antidérapante EH 3377.



### Description produit

Le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l'utilisation des marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.

Les embouts interchangeables offrent d'excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d'une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s'écaillent pas, même à des températures négatives. Cette version comporte un manche en tube d'acier incassable ainsi qu'une poignée en caoutchouc antidérapante et ergonomique.

Toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Une liaison soudée de qualité, extrêmement étanche, entre la plaque de protection et la tête du marteau empêche la grenaille de s'échapper, même à sollicitation maximale.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

- Sans rebond, pour des frappes très puissantes.
- Silencieux et ménageant les articulations.
- Embouts en nylon spécial d'une résistance maximale.
- Manche en tube d'acier incassable et poignée en caoutchouc ergonomique, antidérapante
- Entièrement mécano-soudé
- Embouts interchangeables.
- Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion.
- Disponible de la taille D25mm à D70mm

### Domaine d'application

Positionnement de pièce, montage de pièces à usiner acutangulées, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'usine, travaux de maintenance, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion, travaux de la tôle, pour les travaux de force, pose de charpentes

### Matières

#### Manche

- tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique

#### Embouts

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- amortit le bruit
- très grande force de frappe

### Informations détaillées

Ø			Dimensions			GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
			Longueur x Largeur x Hauteur [mm]						
25	110	270	270 x 110 x 26,5		385	4030618301677	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.025</a>
30	110	295	295 x 110 x 32,0		585	4030618301684	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.030</a>
35	110	300	300 x 110 x 37,0		690	4030618301691	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.035</a>
40	115	305	305 x 115 x 40,0		805	4030618301707	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.040</a>
45	120	310	310 x 120 x 45,0		935	4030618301714	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.045</a>
50	120	315	315 x 120 x 50,0		1150	4030618301721	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.050</a>
60	145	325	325 x 145 x 60,0		1750	4030618301738	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.060</a>
70	150	335	335 x 150 x 70,0		2250	4030618301745	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3377.070</a>

Exemple d'application









## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.