

## Doigts d'indexage · avec bride de fixation, horizontal, inox

22110.2328



### Description produit

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.

#### Matières

##### Boîtier

- inox 1.4308, moulé, brillant, sablé mat

##### Embout

- inox 1.4305

##### Bouton

- thermoplastique PA 6, noir, mat

#### Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

#### Fonctionnement


Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

#### Plus d'informations

#### Notes

Bouton non démontable.

### Plan



### Informations détaillées

Dimensions														Pression <sup>1)</sup>		Température		Référence article		
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		[g]	
[mm]														[N]	[N]	[°C]				
<b>avec bouton, sans blocage – croquis 2</b>																				
8	21	33	34	12	5,4	6	12,5	±0,05	23	5,5	12	15,5	59	8	6	22	-30	80	67	22110.2328

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre