


Charnières • ajustable
25161.0145



Description produit

Les charnières réglables peuvent être positionnées horizontalement ou verticalement par déplacement des douilles de réglage de manière serrée et finement échelonnée.

Matières


Corps

- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Axe

- inox

Plan



Informations détaillées

Dimensions											Référence article	
b_1	l_1	b_2	b_3	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	l_2	x		[g]
ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, zamac, argenté												
60	76	42	33,5	6,5	8	15	9	8,5	34	1	260	25161.0145

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.