



SIMPLEX SERIE 3117



- Perfetto per lavorare su pezzi delicati
- Sede in alluminio estremamente leggera
- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- 2 inserti diversi: TPE-morbido (blu, morbido) / superplastica (bianco, media, alta durata, resistente all'usura)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325

FERROPLEX SERIE 3677



- Martello industriale/Mazzuola in uno
- Con manico in tubo d'acciaio e impugnatura ergonomica in gomma
- Testa del martello in acciaio trattato termicamente
- Lato opposto con inserto di nylon intercambiabile, **non si scheggia** (anche a temperature inferiori allo zero)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3677.030	30	600	290
3677.035	35	800	295

SUPPORTO MAGNETICO



- Forza di tenuta straordinaria grazie a magneti al neodimio
- Ideale per trattenere la barriera al vapore sull'acciaio
- Appendi facilmente pistole ad aria compressa, nastri barriera, cavi e indumenti.
- Il magnete con rivestimento in gomma previene i graffi ed è resistente all'olio

Cod.	Colore	∅ [mm]	[g]
3688.002	blu	75	250
3688.003	nero	75	250

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten-Bronnen, Germany

Rappresentante italiano:

THOELKE RAPPRESENTANZE SRL
Via Dante Alighieri, 27
21045 Gazzada Schianno (VA) – Italia
info@thoelkerappresentanze.it
Tel: +39 0332 966 039

Distribuito da:



103.162

IT/Thoelke/04/2020



L'ORIGINALE PER I PROFESSIONISTI

CARPENTIERI / LATTONIERI

CARPENTERIA DEL LEGNO



SIMPLEX SERIE 3027

- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- Sede in ghisa temperata ed estremamente resistente
- 2 inserti diversi: composizione di gomma (nero, media, ammortizzante, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, media duro, alta durata, resistente all'usura)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

MAZZA

SIMPLEX SERIE 3027.VS

- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- Sede in ghisa temperata ed estremamente resistente
- 2 inserti diversi: composizione di gomma (nero, media, ammortizzante, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, media duro, alta durata, resistente all'usura)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000

CARPENTERIA DEL LEGNO ANTI-RIMBALZO



SECURAL SERIE 3380

- Massimo anti-rimbalzo
- Connessione assolutamente indistruttibile
- Inserti intercambiabili in poliuretano: rettangolare, antirumore, ammortizzante, resistente all'usura

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310



SUPERCRAFT SERIE 3377

- Anti-rimbalzo, altissimo impatto
- Manico in tubo d'acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo
- Inserti sostituibili in nylon duro **non si scheggia** (anche a temperature inferiori allo zero), resistente all'usura

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335



IDRAULICI / LATTONIERI



SUPERCRAFT SERIE 3366

- Anti-rimbalzo, altissimo impatto
- Alternativa sicura al colpo acciaio su acciaio
- Impugnatura Hickory per ridurre le vibrazioni
- Inserti sostituibili in nylon duro **non si scheggia** (anche a temperature inferiori allo zero), resistente all'usura

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3366.020	20	245	300
3366.025	25	325	305
3366.030	30	460	330
3366.035	35	560	335
3366.040	40	715	355



BASEPLEX SERIE 3968

- Corpo base in zinco pressofuso di alta qualità per la protezione del colpo
- Manico in legno ergonomico, verniciato
- Inserti sostituibili: acetato di cellulosa (rosso, duro, resistente ad oli e grassi) / nylon (bianco, duro, resistente all'usura, **non si scheggia**)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3968.025	25	215	270
3968.030	30	360	280
3968.040	40	510	325

