

## Dischi di centraggio

1147.700



### Descrizione prodotto


#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno

Perni di riferimento cod. 1040.300–1040.700 (V40)  
Perni di riferimento cod. 1140.300–1141.500 (V70)

Perni di riferimento cod. 1141.600–1143.700 (V70)








### Caratteristiche

| Sistema | Dimensioni     |                |                |                |                |    | [g] | Codice |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|--------|----------------|----------------|
|         | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | b  |     |        | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |
| V70     | 56             | 15             | M6             | 13             | 3,5            | 14 | 34  | 37     | 171            | 1147.700       |


Esempio di applicazione

**1863.9063** M6x16 UFK-10.9 (V40)  
**1863.8025** M10x25 UFK-10.9 (V70)



**1863.9063** M6x16 UFK-10.9 (V40)

**1863.8025** M10x25 UFK-10.9 (V70)



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.