

## Supporti di foratura • regolabili

1163.300




### Descrizione prodotto


#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Dimensioni				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	 [g]	Codice
						l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 – 82	44	38	3000	1163.300

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.