


## Piastre base • V70eco

1200.300



### Descrizione prodotto

Le piastre base V70eco sono un ulteriore sviluppo della conosciuta ed apprezzata serie V70, ma ottimizzata in termini di qualità e prezzo.

Totale compatibilità con l'esistente serie a cave V70.

- Centraggi con tolleranza H6 e cave con tolleranza H8
- Allineamento della piastra sulla tavola della macchina tramite i centraggi e/o le cave di riferimento.
- Fori di fissaggio con passo 100 mm.
- Acciaio ad alta resistenza.

Opzioni disponibili (consegna in 10 giorni lavorativi):

- Fori di fissaggio aggiuntivi a passo 63 mm.
- Fori di fissaggio aggiuntivi a passo 125 mm.
- Riferimenti laterali
- Con anelli per il sistema di centraggio e bloccaggio a punto zero Halder.

### Materiale

- Acciaio da utensili, ad alta resistenza


### Maggiori informazioni

#### Note

Versioni speciali e di dimensioni superiori disponibili a richiesta.

### Disegno

1200.300



Esecuzioni speciali a richiesta.

### Caratteristiche

Sistema	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	a ±0,02	Dimensioni					Numero di anelli del sistema a punto zero (optional)	Nr. di cave a T	[kg]	Codice
				b <sub>2</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> ±0,2	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	y				
V70	420	230	150	100	150	70	240	12	2	3 x 6	37	1200.300

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.