

Piastre base

1500.500



Descrizione prodotto

Materiale

- Ghisa, rettificata

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Disegno




Caratteristiche

Sistema	Dimensioni										y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n	Nr. file di fori	 [kg]	Codice
	b ₁ x l ₁	h ±0,03	d ₁	d ₂	a	b ₂	b ₃	c	l ₂	l ₃						
L12	500 x 630	50	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	1500.500

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.