

## Squadre di riferimento

1520.500




### Descrizione prodotto


#### Materiale

- Ghisa, fosfatate, rettificate

### Disegno



### Caratteristiche

| Sistema | Dimensioni |     |                |                | Fori sul montante | <br>[g] | Codice   |
|---------|------------|-----|----------------|----------------|-------------------|--|----------|
|         | b          | h   | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |                   |  |          |
| L12     | 37         | 200 | 12             | M12            | 6                 | 2167   | 1520.500 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.