

## Blocchetti di allineamento

1549.200




### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato


### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni								[g]	Codice
	$l_1$	$b_1$	$h$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$d_1$	$d_2$		
L12	78	50	37	30	25	24	12	M12	834	1549.200

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.