

## Piastre base

1600.900



### Descrizione prodotto

#### Materiale


- Ghisa, rettificata

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


### Disegno






### Caratteristiche

| Sistema | $b_1 \times l_1$ | $h$<br>$\pm 0,03$ | $d_1$ | $d_2$ | Dimensioni |       |       |     |       |       | $y$<br>[mm] | Per viti<br>[mm] | Nr. fori di<br>fissaggio<br>$n$ | Nr. file<br>di fori | <br>[kg] | Codice   |
|---------|------------------|-------------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------|
|         |                  |                   |       |       | $a$        | $b_2$ | $b_3$ | $c$ | $l_2$ | $l_3$ |             |                  |                                 |                     |   |          |
| L16     | 800 x 1000       | 60                | 16    | M16   | 300        | 100   | 300   | 100 | 100   | 400   | 16          | M16              | 12                              | 16 x 20             | 325   | 1600.900 |

Esempio di applicazione







## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.