

## Ganasce • morbido

1701.160



### Descrizione prodotto

- Per la realizzazione di ganasce speciali
- La forma smussata offre una elevata accessibilità al pezzo

### Materiale

- Ghisa sferoidale (GGG 40)

### Disegno





fig. 1

fig. 2

### Caratteristiche

Larghezza ganasca [mm]	Dimensioni					[kg]	Codice
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	c		
<b>Ganascia, fissa – Fig. 1</b>							
125	124	101,5	95	58	24	4	1701.160

### Esempio di applicazione



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
apertura s <sub>1</sub>	0 - 30	0 - 150	0 - 280

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.