

## Parallele a sgancio rapido • con sgancio

1701.200




## Descrizione prodotto

- Per una regolazione accurata dell'altezza del pezzo da lavorare
- Altezza rettificata
- Sgancio rapido con vite di montaggio
- Per i lati alti delle ganasce
- Fornite in coppia

## Materiale

- Molla in acciaio, temperata

## Disegno



## Caratteristiche

Larghezza ganasca [mm]	Dimensioni					[g]	Codice
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
125	125	88	3	20	12,25	186	1701.200

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.