


## Ganasce prismatiche

1701.270




## Descrizione prodotto

- Per il bloccaggio orizzontale e verticale di pezzi tondi e sottili
- Le viti di montaggio sono da ordinarsi separatamente (cod. 1701.300)
- La fornitura comprende due pezzi

## Materiale

- Acciaio, temperato

## Disegno



## Caratteristiche

| Larghezza ganascia<br>[mm] | Dimensioni |                |                |                |                |                |                |                | [g]  | Codice   |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|
|                            | b          | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |      |          |
| 125                        | 125        | 18 – 55        | 12 – 28        | 35             | 15             | 3              | 40             | 35             | 1700 | 1701.270 |

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.