

## Ganasce di supporto • basculanti

1702.100



### Descrizione prodotto

- Per il montaggio dei vari elementi a cuneo (cod. 1703.300-1703.400), set di griffe universali (cod. 1702.600) e perni di bloccaggio (cod. 1702.710-1702.780)
  - La superficie frontale può essere usata come superficie di serraggio (temperata e rettificata)
- Ganaschia di supporto mobile, oscillante (cod. 1702.200)
- Per il serraggio di pezzi irregolari
  - Per compensare superfici di serraggio non parallele
- Fornita **senza** elementi a cuneo, set di griffe e perni di bloccaggio.

### Materiale

- Acciaio, temperato

### Disegno




fig. 1





fig. 2

### Caratteristiche

Larghezza ganascia [mm]	Dimensioni				 [kg]	Codice
	b	l [mm]	h	c		
<b>Ganaschia, fissa – Fig. 1</b>						
125	189	104	20	24	3	<b>1702.100</b>

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.