

## Griffe di bloccaggio • Basso

1702.750




## Descrizione prodotto

- Per il bloccaggio di pezzi grezzi
- Minima perdita di serraggio
- Altezza di bloccaggio: regolabile da 3,0 a 4,5 mm

## Materiale

- Acciaio, temperato

## Disegno



## Caratteristiche

Dimensioni		Codice
h [mm]	 [g]	
5	20	1702.750

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.