


## Elementi a cuneo • quattro punti

1703.340




## Descrizione prodotto

- Elementi a cuneo per particolari di varie forme, superfici e materiali
- Rapidamente intercambiabili
- Profondità minima di bloccaggio di 8 mm

## Materiale

- Acciaio, temperato

## Disegno



## Caratteristiche

b	Dimensioni			[g]	Codice
	l	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
27,8	2,4	16,5	13	20	1703.340

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.