

## Squadre di staffaggio

1906.540



### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Ghisa GG

#### Maggiori informazioni


#### Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

#### Altri prodotti

- Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni													y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n	 [kg]	Codice
$l_1$	$l_2$	$h_1$	h	a $\pm 0,013$	$b_2$ $\pm 0,2$	$l_3$ $\pm 0,2$	$l_4$	$l_5$	$h_2$ $\pm 0,02$	s $\pm 0,025$	d	[mm]					
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540	

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.