

Arresti retraibili

22120.0357



Descrizione prodotto

Questi arresti retraibili vengono utilizzati per posizionamenti. L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

Materiale

Corpo
• Acciaio automatico, brunito

Puntale
• Acciaio, temperato

Aletta
• Acciaio automatico, brunito

Rivestimento in plastica
• Plastica, nera, opaca

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene represso e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Maggiori informazioni


Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Flange, per otturatori e arresti retraibili, pressofuso
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti retraibili
- Flange, per otturatori ed arresti retraibili

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | Spinta ¹⁾ | | Temperatura | | Peso | Codice |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|------|------|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₅ | F ₁ | F ₂ | min. | max. | [g] | |
| -0,02 | | | | | | | ~ | ~ | | | | |
| -0,04 | | | | | | | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | |
| [N] | | | | | | | | | | | | |
| [°C] | | | | | | | | | | | | |
| [g] | | | | | | | | | | | | |
| Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico | | | | | | | | | | | | |
| 8 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 42 | 11,5 | 30,5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0357 |

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

| | Dimensioni d ₂ [mm] | Dimensione chiave [mm] |  [g] | Codice |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--|------------|
| Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio | | | | |
|  | M16 x 1,5 | 24 | 15,0 | 22120.0118 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.