

## Otturatori • esecuzione semplice

22120.0746



### Descrizione prodotto

Indicati per tutti quei casi dove non è richiesta una accurata precisione di posizionamento. Versione semplice dal design compatto.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

#### Puntale

- Acciaio inox 1.4305

#### Pomello

- Plastica PA 6, nero, opaco

### Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

### Maggiori informazioni

#### Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente. Pomello non smontabile.

#### Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

### Disegno




fig. 1

fig. 2

fig. 3


controdado  
22120.0704 - .0708 (Acciaio)  
22120.0714 - .0718 (Acciaio inox)

### Caratteristiche

Dimensioni										SW	Coppia di serraggio max.	Spinta <sup>1)</sup>		Temperatura		Peso	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s min.			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]	[°C]		[g]		
<b>Con pomello, senza arresto – Fig. 2, Acciaio</b>																	
6	M10	18	11,5	49	6	20	7,5	17	6	10	15	5	21	-30	80	18	22120.0746

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

### Accessori

	Dimensioni d <sub>2</sub> [mm]	Dimensione chiave [mm]	Peso [g]	Codice
<b>Acciaio</b>				
	M10	16	5,3	22120.0706

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.