

Otturatori · con pulsante di sblocco

22122.0020



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

Corpo

- Acciaio, brunito

Pulsante

- Plastica POM, rosso

Puntale

- Acciaio, temperato

Pomello

- PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Azionare il pulsante rosso e tenerlo premuto. In questo modo è possibile tirare il pomello e svincolare il perno di bloccaggio.

Maggiori informazioni



Note

Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti



- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti retraibili
- Anelli distanziali, per otturatori
- Flange, per otturatori ed arresti retraibili

Disegno



controdado
22120.0116 - .0118 (Acciaio)
22120.0516 - .0518 (Acciaio inox)

Caratteristiche

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Dimensioni					SW [mm]	Spinta ¹⁾		 min. max. [°C]		 [g]	Codice
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
Acciaio													
8	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	8,5	28	-30	80	74	22122.0020

¹⁾ Valori medi statistici

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.