

## Imbastitori • autobloccanti, esecuzione compatta

22370.0045



## Descrizione prodotto

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura. Profilo compatto con impugnatura sagomata

## Materiale

## Gambo

- Acciaio inox 1.4305

## Molla

- acciaio inox

## Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

## Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

## Maggiori informazioni

## Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


## Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

## Altri prodotti

- Imbastitori, autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio
- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza
- Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
- Boccole di posizionamento, lisce, DIN 179 A

## Disegno




\*\* Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

## Caratteristiche

| Dimensioni     |                |                |                |                |                | Foro di ricezione<br>H11 | max. |     | Resistenza<br>al taglio,<br>doppia <sup>1)</sup><br>min. | Codice     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | [mm]                     | [°C] | [g] | [kN]                                                     |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                | ±1             |                |                          |      |     |                                                          |            |
| acciaio inox   |                |                |                |                |                |                          |      |     |                                                          |            |
| 10             | 25             | 12             | 14             | 9,6            | 33,1           | 10                       | 250  | 42  | 60                                                       | 22370.0045 |

<sup>1)</sup> Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.