

## Imbastitori • autobloccanti, con impugnatura regolabile

22380.0659



### Descrizione prodotto

Utilizzato per il montaggio e il bloccaggio di pezzi, hanno la possibilità di eliminare il gioco o l'allentamento grazie alle ghiera regolabili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

#### Materiale

##### Gambo

- Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

##### Dado

- Plastica, nera

##### Molla

- acciaio inox

##### Ghiera di regolazione

- Plastica, grigia

#### Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

#### Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

#### Altri prodotti



- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza
- Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
- Boccole di posizionamento, lisce, DIN 179 A

### Disegno



\*\* Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

### Caratteristiche

| d <sub>1</sub><br>-0,04<br>-0,08 | l <sub>1</sub><br>+0,6 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | Dimensioni     |                      |                |                |                | Foro di ricezione<br>H11<br>[mm] | <br>min.   max.<br>[°C] |    | <br>[g] | Resistenza al taglio, doppia <sup>1)</sup> min.<br>[kN] | Codice     |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                  |                        |                |                | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |                                  |                                                                                                            |    |                                                                                            |                                                         |            |
| <b>acciaio inox</b>              |                        |                |                |                |                      |                |                |                |                                  |                                                                                                            |    |                                                                                            |                                                         |            |
| 16                               | 35 – 45                | 19             | 29             | 34,6           | 14                   | 36,7           | 39,5           | 21,8           | 16                               | -30                                                                                                        | 80 | 180                                                                                        | 257                                                     | 22380.0659 |

<sup>1)</sup> Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

### Esempio di applicazione





## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.