

## Ritenute di sicurezza

22400.1302



### Descrizione prodotto

Queste ritenute di sicurezza servono per trattenere tanto gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. e EH 23380., quanto i perni EH 22400.

### Materiale

#### Anello di ritegno

- acciaio inox

#### Ritenuta di sicurezza

- acciaio inox

#### Ritenuta rivestita

- Plastica PVC, verde (trasparente)

### Assemblaggio

Per il montaggio della clip (fig. 5/6) all'imbastitore utilizzare un mazzuolo con teste morbide, per lo smontaggio fare leva con un cacciavite.

Per la versione in termoplastica (fig. 7): tagliare l'eccedenza evitando bave al termine dell'installazione.

La versione a spirale (fig. 8) permette una ampia estensione della lunghezza di lavoro.

### Maggiori informazioni

### Note


Esecuzioni speciali a richiesta.

I modelli di fig. 3 e 4 corrispondono a MIL-DTL-83420

### Altri prodotti

- Ritenute di sicurezza, per perno di bloccaggio filettato
- Cordini, conformi a DAN80
- Cordini, conformi a NSA5732

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni l [mm]	max. [°C]	[g]	Codice <sup>1)</sup>
Acciaio inox, con piastrina di montaggio rettangolare e anello di ritegno – Fig. 3, Plastica PVC, verde (trasparente)			
200	80	12	22400.1302

<sup>1)</sup> non adatti agli imbastitori in esecuzione compatta

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.