

Appoggi • DIN 6321

22630.0012



Descrizione prodotto

I centraggi secondo DIN 6321 (modulo A) possono essere utilizzati come supporti per pezzi, ma anche come supporti e piedini.
Superficie di supporto dei centraggi senza testimoni.

Materiale


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Appoggi, includono anche la vecchia norma DIN 6321

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni				Foro di ricezione		[g]	Codice
d ₁ g6	l ₁ h9 [mm]	d ₂ n6	l ₂	D ₁ H7 [mm]			
Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. l₁ = h9							
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.