

## Appoggi • DIN 6321

### 22630.0014



#### Descrizione prodotto

I centraggi secondo DIN 6321 (modulo A) possono essere utilizzati come supporti per pezzi, ma anche come supporti e piedini.  
Superficie di supporto dei centraggi senza testimoni.

#### Materiale


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato

#### Maggiori informazioni

#### Altri prodotti

- Appoggi, includono anche la vecchia norma DIN 6321

#### Disegno



#### Caratteristiche

Dimensioni				Foro di ricezione		Codice
d <sub>1</sub> g6	l <sub>1</sub> h9	d <sub>2</sub> n6	l <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> H7	[g]	
[mm]				[mm]		
<b>Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. l<sub>1</sub> = h9</b>						
25	10	12	18	12	53	22630.0014

#### Conformità

##### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

##### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

##### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.