

Viti a inserto sferico · con testa, sfera antirovesciamento

22700.0126



Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Materiale

Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato

Vite

- Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm²

Maggiori informazioni

Note

Nota: attenzione allo scarico l_4 !

Sfera con dispositivo antirovesciamento.
Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, con testa, sfera spianata

Disegno




Caratteristiche

| d ₁ | l ₂ | d ₂ | Dimensioni | | | Diametro sfera | SW | Carico solo statico ¹⁾ max. | g | Codice |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---|-----|------------|
| | | | d ₃ | l ₃ | l ₄ | | | | | |
| | | | [mm] | | | | [mm] | [kN] | [g] | |
| Sfera spianata, liscia, Acciaio | | | | | | | | | | |
| M12 | 80 | 18 | 7,2 | 12 | 44 | 8,5 | 10 | 18 | 80 | 22700.0126 |

¹⁾ I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.