

## Viti a inserto sferico • senza testa, sfera antirovesciamento

22700.0844



### Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

### Materiale

#### Sfera

- Acciaio inox, temperato

#### Vite

- Acciaio inox 1.4305

### Maggiori informazioni

#### Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.  
Esecuzioni speciali a richiesta.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -


#### Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, senza testa, sfera spianata
- Viti a inserto sferico, senza testa, a passo fine
- Viti a inserto sferico, senza testa, sfera spianata

### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimensioni d <sub>3</sub> [mm]	Diametro sfera	SW [mm]	Carico solo statico <sup>1)</sup> max. [kN]	 [g]	Codice
<b>Sfera spianata, liscia, acciaio inox</b>							
M16	35	10,7	12	8	36	38	22700.0844

<sup>1)</sup> I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.