

Viti a inserto sferico · con testa, sfera spianata

22710.0562



Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Materiale

Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato

Vite

- Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm²

Maggiori informazioni

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento
Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -


Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, con testa, sfera antirovesciamento

Disegno



Caratteristiche

d ₁	l ₂	d ₂	Dimensioni			Diametro sfera	SW	Carico solo statico ¹⁾ max.		Codice
			d ₃	l ₃	l ₄					
Sfera spianata liscia, Acciaio										
M6	20	10	3,2	6	3	4	5	9	6,1	22710.0562

¹⁾ I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.