

## Viti a inserto sferico · con testa, sfera spianata

22710.0586



### Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.  
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

### Materiale

#### Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato

#### Vite

- Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### Maggiori informazioni

#### Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento  
Esecuzioni speciali a richiesta.

#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

#### Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, con testa, sfera antirovesciamento

### Disegno



### Caratteristiche

| d <sub>1</sub>                        | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | Dimensioni     |                |                | Diametro sfera | SW | Carico solo statico <sup>1)</sup><br>max. | g  | Codice     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|---|----|------------|
|                                       |                |                | d <sub>3</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                |    |   |    |            |
| [mm]                                  |                |                |                |                |                |                |    |   |    |            |
| <b>Sfera spianata liscia, Acciaio</b> |                |                |                |                |                |                |    |   |    |            |
| M8                                    | 50             | 13             | 4,5            | 8              | 22             | 5,5            | 6  | 15  | 23 | 22710.0586 |

<sup>1)</sup> I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.