

Tiranti a occhio • DIN 444 Forma B

22980.0354



Descrizione prodotto

Tiranti a occhio simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm².

Materiale

- Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Altri prodotti

- Tiranti a occhio, DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Disegno



Caratteristiche

d ₁	l	Dimensioni				s	[g]	Codice
		d ₂ H9 [mm]	d ₃	b				
Acciaio								
M24	160	22	45	60	25	649	22980.0354	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.