

## Dadi per cave a T • DIN 508

23010.0362



### Descrizione prodotto

Questi dadi per scanalature a T sono realizzati secondo DIN 508. La gamma è ampliata da altre dimensioni che non sono incluse nella DIN.

### Materiale

- Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10

### Assemblaggio

La forza indicata dei dadi a T si applica solamente se la vite viene avvitata per tutta la lunghezza del filetto presente nel dado stesso.

### Maggiori informazioni

### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno



### Caratteristiche

Dimen- sione cava  [mm]	d	Dimensioni				Per cave a T DIN 650  [mm]	Forza di prova per DIN 508 F min. [kN]	🔩  [g]	Codice
		a	e	h	k				
Acciaio									
36	M30	35,5	54	44	22	36	448	585	23010.0362

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.