

Bulloni con testa a T • DIN 787

23030.0422



Descrizione prodotto

Possono venire completati con dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.).
Questi bulloni a T sono caratterizzati dalla filettatura rotonda.

Materiale

- Acciaio trattato termicamente, brunito e forgiato. Cava a T fresata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Altri prodotti

- Rondelle piane, DIN 6340 bonificate
- Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d)

Disegno




Caratteristiche

Dimensione cava [mm]	Dimensioni						[g]	Codice
	d	l	a [mm]	b	e	k		
Qualità 8.8								
42	M36	250	41,5	175	65	26	2779	23030.0422

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.