

Ganasce a cuneo • con filettatura per vite, M12

23250.0514



No Photo
available

Descrizione prodotto

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'elemento centrale può fluttare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

Materiale

Corpo

- Acciaio da utensili, temperato

Vite

- Acciaio resistenza classe 12.9

Molla

- Acciaio per molle

Ganasce di serraggio

- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Ganasce a cuneo

Disegno




fig. 1




fig. 2




fig. 3

Caratteristiche

d ₁	l ₁ min.	Dimensioni					h ₁	h ₂	[g]	Codice
		l ₁ max.	b ₁	b ₂	[mm]					
Ganaschia zigrinata e con fori filettati – Fig. 2										
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514		

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.