

## Maniglie tubolari

24321.0090



### Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine. Queste maniglie tubolari di alluminio sono caratterizzate dalla loro costruzione robusta e dal loro design moderno. Questa versione è dotata di bracci di sostegno angolati.

### Materiale

#### Impugnatura

- Alluminio, anodizzato

#### Manico

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

#### Coperchio

- Plastica, grigio chiaro

### Assemblaggio

Il montaggio avviene dalla parte posteriore.

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni											[g]	Codice	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub> min.	l <sub>2</sub>			
argento													
30	500	17	27	51	68	M8	51	68	15	517	613	24321.0090	

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.