

Maniglie tubolari • a montaggio frontale

24321.0105



Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine. Queste maniglie tubolari di alluminio sono caratterizzate dalla loro costruzione robusta e dal loro design moderno. Questa versione è dotata di bracci di sostegno angolati.

Materiale

Impugnatura

- Alluminio, anodizzato

Manico

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Coperchio

- Plastica, grigio chiaro

Copertura

- Plastica, grigio chiaro

Assemblaggio

Queste maniglie tubolari possono essere montate sul componente dalla parte anteriore (lato operativo) mediante viti cilindriche. Il foro è chiuso con una copertura in plastica.

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | | | [g] | Codice | |
|------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-----|------------|--|
| d_1 | l_1 $\pm 0,25$ | a | b_1 | b_2 | b_3 | d_2 | h_1 | h_2 | h_3 min. | l_2 | | | |
| argento | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 250 | 14 | 25 | 50 | 66 | 6,5 | 50 | 66 | 17 | 264 | 437 | 24321.0105 | |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.