

Maniglie tubolari · straight

24321.0265



Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

Materiale

Impugnatura

- Alluminio, anodizzato

Handle shank

- zinco pressofuso
- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Coperchio


- Plastica, grigio chiaro

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | [g] | Codice |
|---------------------------|---------------------|-----|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-----|------------|
| d_1 | l_1 $\pm 0,25$ | a | b_1 | d_2 [mm] | h_1 | h_2 | h_3 min. | l_2 | | |
| argento simile a RAL 9006 | | | | | | | | | | |
| 28 | 600 | 14 | 25 | M8 | 50 | 66 | 15 | 614 | 500 | 24321.0265 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.