

Manovelle • con manico pieghevole, acciaio inox
24331.0710



Descrizione prodotto

Materiale

Perno

- Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

- Plastica, nera, opaca

Corpo manovella

- Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco


Copertura

- Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | | [g] | Codice |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----|------------|
| l | b H11 | d ₂ | d ₃ | h ₁ | h ₂ ~ | h ₃ | h ₄ | h ₅ | d ₄ Ø impugnatura cilindrica | | |
| Con foro quadrato – Fig. 2, nero | | | | | | | | | | | |
| 100 | 12 | 26,7 | 35 | 23,5 | 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 18 | 171 | 24331.0710 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.