

Impugnature a ripresa • con mozzo e vite inox

24390.0581



Descrizione prodotto

Leva a ripresa con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

Materiale

Leva

- Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca

Mozzo

- Acciaio inox 1.4305

Vite

- Acciaio inox 1.4305

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Maggiori informazioni

Note

Il perno filettato può essere sostituito.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni										[g]	Codice
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	[mm]		
arancio											
25	M12	63	19	43	11	4	63	89		232	24390.0581

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.