

Leve di bloccaggio

24430.0040



Descrizione prodotto

Materiale


Leva

- Acciaio, brunito

Pomello

- Plastica PF 31, nera, DIN 319


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni							[g]	Codice
d ₁	d ₃ H7	d ₄	d ₅	h	l	t ₂		
Con foro liscio – Fig. 2, Acciaio								
28	12	12	30	47	108	23	268	24430.0040

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.