

Leve a ripresa

24440.0750



Descrizione prodotto

Materiale

Leva

- Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Vite

- Acciaio inox 1.4305

Pomello

- Plastica PF 31, nera, DIN 319

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Maggiori informazioni

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Disegno





fig. 1




fig. 2

Caratteristiche

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	Dimensioni					[g]	Codice
					d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
Con vite – Fig. 2, acciaio inox											
28	M12	63	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	312	24440.0750

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.