

Dadi esagonali • saldate

24470.0616



Descrizione prodotto

Versione più conveniente rispetto alla DIN 99

Materiale

- Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco


Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | [g] | Codice |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|
| l_1 | l_2 | d_1 | d_2 | d_3 | h_1 | h_2 | | |
| [mm] | | | | | | | | |
| acciaio inox | | | | | | | | |
| 160 | 152 | M20 | 40 | 20 | 31 | 73 | 533 | 24470.0616 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.