

## Volantini a disco • DIN 3670

24570.0350



### Descrizione prodotto

La parte posteriore della corona è munita di lobi di rinforzo interni.  
Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

### Materiale

#### Volantino

- Alluminio fuso in conchiglia

### Assemblaggio


Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Dischi di fermo

### Disegno




L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	Dimensioni			Cava per chiave DIN 6885 foglio 1		[g]	Codice
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	t		
		[mm]			[mm]			
Senza bussola riportata, forma N, senza cava								
315	26	56	56	33	8	29,3	2700	24570.0350

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.