

## Volantini • DIN 950 Alluminio

24590.0320



### Descrizione prodotto

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

### Materiale

#### Volantino

- Alluminio (Al)

#### Impugnatura girevole DIN 98 EH 24460.

- Acciaio tornito, zincato e passivato

### Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Dischi di fermo
- Impugnature girevoli, DIN 98

### Disegno




fig. 1

fig. 2

L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

### Caratteristiche

| Dimensioni   |                      |                |                |                |                     |                |                     | Cava per chiave<br>DIN 6885 foglio 1 |      | Nr. razze<br>z | Impugn. corrisp.<br>DIN 39 / DIN 98 | [g] | Codice     |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ | b <sub>3</sub>                       | t    |                |                                     |     |            |
| [mm]   |                      |                |                |                |                     |                |                     | [mm]                                 |      | [mm]           |                                     |     |            |
| Con cava, con impugnatura girevole EH 24460. montata, forma N-F/G (già D 3) – Fig. 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                                      |      |                |                                     |     |            |
| 160  | 14                   | 32             | M10            | 25             | 40                  | 20             | 75                  | 5                                    | 16,3 | 3              | 25                                  | 615 | 24590.0320 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.