

Volantini a due razze • alluminio

24610.0110



Descrizione prodotto

Per tutti i volantini, il mozzo è lavorato, la corona (o bordo) è tornito e rifinito a specchio su tutti i lati. Le superfici grezze non lavorate sono state pulite a fondo. Insieme al bordo lucidato a specchio, questi volantini presentano quindi una finitura che generalmente non richiede laccature aggiuntive.

Materiale

Perno

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Volantino

- Alluminio fuso in conchiglia

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Dischi di fermo
- Impugnature cilindriche, girevoli

Disegno



L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

Caratteristiche

d ₁	d ₂ H7	Dimensioni				Cava per chiave DIN 6885 foglio 1		[g]	Codice
		d ₃	b	l ₁	l ₂	b ₃	t		
[mm]									
Con cava, senza impugnatura cilindrica									
125	12	31	15	18	33	4	13,8	303	24610.0110

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.